

Impulstiefkühltruhe KBS 58 G

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhe KBS 58 G mit geradem Glasschiebedeckel und umlaufenden Aluminiumrahmen, bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Der Bruttoinhalt der Tiefkühltruhe von 503 Liter bietet genug Stauraum auf kleinster Fläche. Der Innenkorpus ist aus beschichtetem Stahlblech in weiß, weiterhin verfügt die Kühltruhe über eine 77 mm starke energiesparende Isolierung. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Bei Lieferung befinden sich zur Selbstmontage Rollen im Innenraum der Truhe, um eine maximale Mobilität und Einsatzbereich der Tiefkühltruhe zu bieten. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 9141058
GTIN: 4059395048797



Produktvorteile:

- Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung
- Stille Kühlung
- Kältemittel R290
- Manuelles Thermostat im Maschinenraum
- Manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- Schiebescheiben
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 5x 826462 Korb oder 3x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühltruhe
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	Nova 53-2BC120A
Abmessungen außen:	
Breite	1544 mm
Tiefe	694 mm
Höhe	867 mm
Abmessungen innen:	
Breite	1386 mm
Tiefe	536 mm
Höhe	688 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Schiebedeckel
Temperaturbereich von	-16 °C
Temperaturbereich bis	-23 °C
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahlblech pulverbeschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,204 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	72 kg
Serienzubehör	Rollen
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur	35 °C

bis	
Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	77 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Nutzzinhalt Tiefkühlung	408 l
Energieverbrauch im Jahr	771 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	35,0
Klimaklasse	7 (+35 °C UT und 75% RF)
EPREL Registrierungsnummer	1635398
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchs-kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränke-kühler



Elcold NOVA 53-2BC120A



771 kWh/annum



408 L



-18 °C



≤ 35 °C

8110/2018

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL

Korb für KBS 28G bis 68 G

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

Trennwand für Korb 826462

Trennwand für Korb 826462

GTIN: 4059395029222

Artikel-Nr.: 826463

Korbgestell für 4 Eisbehälter

Korbgestell 3+1 für KBS 38 G, 58 G und 68 G

GTIN: 4059395029239

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.