

110702**Viscotex Classic - Rolle****Einsatzbereiche**

<input type="checkbox"/>	Schweröl
<input checked="" type="checkbox"/>	Leichtöl
<input type="checkbox"/>	Chemikalien
<input checked="" type="checkbox"/>	Reinigungsmittel
<input checked="" type="checkbox"/>	Lösungsmittel
<input checked="" type="checkbox"/>	Farben
<input checked="" type="checkbox"/>	Wasser
<input checked="" type="checkbox"/>	Fette

Eigenschaften

<input checked="" type="checkbox"/>	reißfest
<input checked="" type="checkbox"/>	nassfest
<input checked="" type="checkbox"/>	lebensmittelunbedenklich
<input checked="" type="checkbox"/>	weich
<input type="checkbox"/>	voluminös
<input checked="" type="checkbox"/>	fusselarm
<input checked="" type="checkbox"/>	saugstark
<input checked="" type="checkbox"/>	gute Poliereigenschaften

**Produktinformation**

Blattzahl:	700	EAN-Code:	4260476050015
Blattgröße:	29,0 x 38,0 cm	Mindestbestellmenge:	2 Rollen
Anzahl der Lagen:	1	Grammatur:	1 x 65 g/m ²
Farbe:	weiß	Material:	100% Viskose
Zwischenblattverleimt:	nein	Rollenbreite:	29,0 cm
Volumengeprägt:	nein	Rollendurchmesser:	32,5 cm
Qualitätsnorm:	N/A	Rollenlänge:	266,0 m

- ✓ Qualitativ hochwertiges und weiches Poliervlies mit hoher Abriebfestigkeit
- ✓ Fusselarm und kratzfrei, daher gut geeignet für empfindliche Oberflächen
- ✓ Textilähnliches Allroundtuch auch für das wiederholte Aufsaugen von Flüssigkeiten

Verpackungseinheit (VE)

Verpackung:	Folie	Länge:	32,5 cm
Inhalt:	2 Rollen	Breite:	32,5 cm
Unterverpackung:	keine	Höhe:	58,0 cm

Paletteninformation

Rollen pro Palette:	36	Länge:	120,0 cm
VE pro Palette:	18	Breite:	80,0 cm
Palettentyp:	EURO 1.200 x 800	Höhe:	190,0 cm

Passende Spender für dieses Produkt**960641**Industrierollen-
Bodenständer**960642**Industrierollen-
Bodenständer mit
Müllbeutelhalterung**960640**Industrierollen-
Wandhalter