



Product data sheet

Art nr.: 12497/7016 Tafelwagen "GREY EDITION"

Transportmiddelen



Opbouwsysteem: De Super-Multi-Vario-Transportwagens zijn speciaal geconstrueerd voor zware lasten. De hoogwaardige elastische streeploze banden met kogellagers maken een handzame en zeer lichte loop mogelijk. Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat, antracietgrijs RAL 7016. Met 2 vierkante platformen van watervast multiplex voorzien van antislip. Draagvermogen bovenste etage 500 kg. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 (Veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	1200
laadvlak lengte (mm)	700
laadvlak breedte (mm)	700
Etagehoogten (mm)	283, 925
Totale lengte (mm)	910
Totale breedte (mm)	700
Totale hoogte (mm)	925
Wielen	Elastic-massief rubber, streeploos
Wielmaat (mm)	200 x 50
Gewicht (kg)	54
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976124971