

Artikelnummer: 129779

Kurzbeschreibung: Plattformwagen Grundmodell,
1680 x 880 mm, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Plattformwagen Grundmodell,
1680 x 880 mm, Tragkraft 1.200 kg: Lenkrollen mit
Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager,
Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen
gemäß europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen
(nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und
Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus
Rechteckrohr (60/40/3 mm) mit Einsteckhülsen.
Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

Ladefläche: 1680 x 880 mm

Au

Innenmaße: 1680 x 880 mm

Ladeflächenhöhe: 305 mm

Tragkraft: 1200 kg

Radbreite: 200 mm

Eigengewicht: 54 kg

Rad

EAN/GTIN: 4250448501126

