

## Productinformatie

# 31 11 160

## Grijptang (naaldtang)

- Precisietangen voor zeer fijne montage-, buig- en justeerwerkzaamheden
- Met zeer lange bekken: beklengte 55,0 mm
- Glad geslepen grijpvlakken
- Kanten zorgvuldig ontbraamd
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	31 11 160
EAN	4003773044475
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	100 g
Afmetingen	160 x 53 x 15 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	7,5 mm
Puntbreedte (W4)	1,8 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	55,0 mm
Kopbreedte (W3)	16,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen