


## Productinformatie

# 38 91 200

## Mechanicatang

DIN ISO 5745



- Uiterst buigvaste punten van de tang
- Grijpvlakken kruisgetand
- 45° gebogen, halfronde, lange bekken, speciaal voor het grijpen van bougiestekkers en ronde delen (bougiestekker-trektang)
- Vanadium-elektrostaal; gesmeed, oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	38 91 200
EAN	4003773017219
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	177 g
Afmetingen	200 x 51 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	73,0 mm
Kopbreedte (W3)	17,5 mm
Kophoek	45 °

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

