

Productinformatie

42 34 280

Las-klemtang



- Grijpbekken uit chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed
- Spant moeilijk hanteerbare werkstukken en profielen met hoge randen tot 40 mm
- Voor het klemmen, vastspannen en vasthouden van verschillende profielen
- Zeer belastbaar
- Met stelschroef en ontgrendelingshendel
- éénhandbediening
- Grote spankracht door kniehefboomoverbrenging
- Behuizing: gewalst staal, zeer bestendig

Algemeen

Artikel-nr.	42 34 280
EAN	4003773022220
Tang	verzinkt
gewicht	692 g
Afmetingen	280 x 138 x 18 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Spanwijdte 4-kant	90 mm
-------------------	-------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

