

## Productinformatie

### 46 31 A02

#### Borgveertang

Voor buitenringen op assen  
45° gebogen

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- In overeenstemming met DIN 5254 en DIN 5254 B, maar 45° gebogen
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



MM  $\text{O} \angle 45^\circ$

#### Algemeen

Artikel-nr.	46 31 A02
EAN	4003773066996
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	83 g
Afmetingen	130 x 66 x 11 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

#### Technische specificaties

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 3 – 10 mm
Punten (diameter)	Ø 0,9 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen