

## Información sobre productos

# 74 01 250

## Alicates de corte diagonal de fuerza

DIN ISO 5749

- Para un uso duro continuo
- Se requiere poco esfuerzo en el corte gracias a la perfecta coordinación del ángulo de corte y la proporción de las palancas
- Filos de corte de precisión templados adicionalmente por inducción (aprox. 64 HRC de dureza del filo) para todos los tipos de alambres, incluyendo cuerda de piano
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



| Información general  |                         |
|--|-------------------------|
| Núm. de artículo   | 74 01 250               |
| EAN  | 4003773034063           |
| Alicate  | negro atramentado       |
| Cabeza   | pulida                  |
| Mangos   | recubiertos de plástico |
| Peso   | 391 g                   |
| Dimensiones  | 250 x 54 x 16 mm        |
| Norma  | DIN ISO 5749            |
| conforme a REACH   | no contiene SVHC        |
| conforme a RoHS  | no se aplica            |
| Características técnicas                                   |                         |
| Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)             | Ø 4,6 mm                |
| Capacidad de corte alambre duro (diámetro)                 | Ø 3,5 mm                |
| Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro) | Ø 3,0 mm                |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

