

## fetra Steekkar

draagvermogen 400 kg, steekplaat breedte x diepte 550 x 190 mm, ladingbeveiliging door rubber op steekplaat en bomen, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met luchtbanden, 2 steunwielen

Artikelnummer: 119173



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Steekkar



### Draagvermogen 400 kg

Steekkar

- draagvermogen 400 kg
- steekplaat breedte x diepte 550 x 190 mm
- hoogte x breedte 1300 x 700 mm
- uitgerust met steunwielen
- ladingbeveiliging door rubber op steekplaat en bomen
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof, in hoogte verstelbaar en draaibaar
- met luchtbanden
- wielnaaf met rollager
- 2 steunwielen
- 10 jaar garantie

transporttoestel	transportwagen	steunwiel	2 steunwielen
type kar	Steekkar	veiligheidsgreep	ja
draagvermogen	400 kg	steekwagen uitrusting	steunwielen
materiaal	staal	ladingbeveiliging	rubber op steekplaat en bomen
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1300 mm
diepte schep	190 mm	breedte	700 mm
in-/uitklapbaar	nee	oppervlak	m. poedercoating
trapslede	ja	kleur	brijantblauw // RAL5007
banden	lucht	garantie	10 jaar
wiellager	rollager	gewicht	39 kg

## Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm