

LISTA

armoire universelle

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 580 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, 2 tablettes extensibles, verrouillable avec Key Lock, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 176373



 LISTA



LISTA Armoire universelle

armoire universelle

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 580 mm
- force par plateau 60 kg
- angle d'ouverture de la porte 115 °
- En acier
- 6 niveau(x) avec tablette en acier
- 2 tablettes extensibles
- tiroir à roulement à billes
- réglable par pas de 25 mm
- double porte battante
- portes à fleur
- verrouillable avec Key Lock
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- niveaux galvanisé/avec finition peinture époxy

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
type d'armoire	armoire universelle	surface de corps	finition peinture époxy
type de porte	double porte battante	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	1950 mm	exécution porte	à fleur
largeur	1000 mm	verrouillable	oui
profondeur	580 mm	système de fermeture	Key Lock
équipement armoire	tablettes, tablettes coulissantes	soubassement	socle
Équipement détaillé	4 tablettes coulissantes, 2 tablettes	matériau	acier
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	tablette réglable au pas	25 mm
fonction tablettes/niveaux	2 tablettes extensibles	surface de tablette	galvanisé/avec finition peinture époxy
type tablette/niveau	tablette en acier	glissière	à roulement à billes
charge tablette	60 kg	extension	100 %
nombre de tablettes coulissantes	4 pièce	angle d'ouverture de porte	115 °
charge tablette coulissante	50 kg	roulant	non
couleur du corps	bleu // RAL 5012	Poids	79 kg