

META

palletstelling - aanbouwveld MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 3300 x 2395 x 1100 mm, vaklast 2800 kg, 4 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 220675



Das Lagersystem



META Palletstelling MULTIPAL

Aanbouwstelling

palletstelling - aanbouwveld



- hoogte x breedte x diepte 3300 x 2395 x 1100 mm
- veldlast 7100 kg
- vaklast 2800 kg
- vakbreedte 2225 mm
- per 50 mm verstelbaar
- 4 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- constructie van staal

- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- 5 jaar garantie
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/2

Technische details

| | | | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| opslagtype gevaarlijke stoffen | stelling | legborden / schappen aantal | 2 stuks |
| meubeltype | stelling | legbord-/niveautype | traversen |
| stellingtype | palletstelling | legborden / niveaus stabiliteit | gesloten kokerprofielen |
| stellingveld | aanbouwveld | in hoogte verstelbaar legbord | 50 mm |
| materiaal | staal | vakbreedte | 2225 mm |
| hoogte | 3300 mm | oppervlak standaard | verzinkt |
| breedte | 2395 mm | oppervlak traversen | kunststof coating |
| diepte | 1100 mm | kleur traversen | roodoranje // RAL2001 |
| vaklast | 2800 kg | kleur uitvoering | roodoranje/verzinkt // RAL 2001 |
| veldlast | 7100 kg | garantie | 5 jaar |
| parkeerplaats | 4 stuks | certificering RAL-RG | RAL-RG 614/2 |
| opslagniveaus | 2 stuks | gewicht | 84,964 kg |
| opslag | in de lengte | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 200783 |  | stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 535 x 2180 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 691499 |  | aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven |