

tapis antifatique

Nijmegen

tapis, hauteur x longueur x largeur 19 x 1520 x 910 mm, en caoutchouc (mousse) coloris noir, répartit la pression du pied et soulage les points de pression, favorise une meilleure posture et soutient les muscles profonds, résistant contre les graisses et huiles



Numéro d'article: 235576



tapis antifatique

- convient pour zones humides, sèches et huileuses / pour sollicitations moyennes / postes de travail debout avec peu de mouvements
- tapis
- hauteur x longueur x largeur 19 x 1520 x 910 mm
- en caoutchouc (mousse) coloris noir
- les bordures biseautées réduisent le risque de trébuchement
- répartit la pression du pied et soulage les points de pression, favorise une meilleure posture et soutient les muscles profonds
- résistant contre les graisses et huiles

Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	hauteur	19 mm
revêtement de sol	tapis antifatique	longueur	1520 mm

confection	tapis	largeur	910 mm
convient pour (secteurs)	zones humides, sèches et huileuses	équipement revêtement de sol	bordures biseautées
convient pour (application)	sollicitations moyennes	fonction revêtement de sol	soulagement
lieu d'utilisation	intérieur	conducteur d'électricité	non
matériau de surface de roulement	caoutchouc	résistance	graisses, huiles
matériau de finition	mousse	à manutentionner	oui
couleur	noir	Poids	4,6 kg

Accessoires

235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
--------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cela s'adapte aussi ...

213069		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 30 m x 75 mm
221861		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
227891		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 44, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute