


Scangrip floodlight-kop MULTILIGHT CONNECT FLOOD


geschikt voor handgreep werklamp,
Lampen: COB-led, straalhoek 110 °

Artikelnummer: 254545



floodlight-kop

- geschikt voor handgreep werklamp
- hoogte x lengte x breedte 106 x 57 x 116 mm
- Lampen: COB-led
- brandduur 6,5 - 13 h
- straalhoek 110 °
- in 2 trappen dimbaar
- Compatibel met METABO/CAS
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP30: vreemd deeltje > 2,5 mm
- 3 jaar garantie



gereedschapstype	industrielamp	vermogen accu	5,2 Ah
type lamp	floodlight-kop	lamp functie	in 2 trappen dimbaar
geschikt voor (product/materiaal)	handgreep werklamp	lengte	57 mm
type lamp	COB-led	hoogte	106 mm
brandduur	6,5-13 h	breedte	116 mm
lichtstroom	750-1500	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	30: vreemd deeltje > 2,5 mm
afstraalhoek	110 °	garantie	3 jaar
accutype	METABO/CAS	gewicht	0,12 kg

Gerelateerde Producten

254539		werklamp met verwisselbare lampkop, Lampen: COB-led, met beugel, haak en magneet, straalhoek 110 °, met werkt op elektriciteitsnet/accu
254542		werklamp met verwisselbare lampkop, Lampen: LED, met beugel, haak en magneet, straalhoek 10 / 70 °, met werkt op elektriciteitsnet/accu