

Kappes stelling met zichtbakken - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1003 x 300 mm, 120 bakken, veldlast 900 kg / vaklast 100 kg, overzichtelijke onderdelenopslag op 16 niveaus met Stalen bodem en 120 bakken, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag



KAPPES



Artikelnummer: 522307



Kappes Schroefstelling

Aanbouwstelling

stelling met zichtbakken - aanbouwveld

- geschikt voor overzichtelijk opbergen van kleine onderdelen in magazijn en werkplaats
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1003 x 300 mm
- 120 bakken
- uitrusting 120 x H x B x D 65 x 120 x 300 mm
- veldlast 900 kg / vaklast 100 kg
- overzichtelijke onderdelenopslag op 16 niveaus met Stalen bodem en 120 bakken
- niveau(s) met veiligheidsrand voor bescherming tegen verwondingen

- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	stelling	veldlast	900 kg
stellingtype	bakkenstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	schroefstelsysteem	legborden / schappen aantal	16 stuks
stellingveld	aanbouwveld	legbord-/niveautype	Stalen bodem
geschikt voor (branches)	magazijn, werkplaats	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
materiaal	staal	legborden / niveaus uitrusting	veiligheidsrand
hoogte	2000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1003 mm	oppervlak standaard	m. poedercoating
diepte	300 mm	kleur standaard	gentiaanblauw // RAL5010
stelling uitrusting	legborden, magazijnbakken	kleur uitvoering	gentiaanblauw/verzinkt // RAL 5010
bakken aantal	120 stuks	gewicht	60,3 kg
vaklast	100 kg		

Gerelateerde Producten

509406



etiket voor stellingbak, hoogte x breedte 22 x 75 mm, in wit