

## stationaire heftafel

draagvermogen 500 kg, platform gesloten platform, platform lengte x breedte 1200 x 800 mm, nuttige slag 800 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw



**Artikelnummer: 524060**



## Schaarheftafel

### met gesloten platform

stationaire heftafel






- draagvermogen 500 kg
- platform gesloten platform
- platform lengte x breedte 1200 x 800 mm
- nuttige slag 800 mm
- bouwhoogte 200 mm
- heftijd 19 s
- hefuitvoering elektrisch
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw
- zeer veilig door dodemansbesturing
- enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5019 capriblauw
- torsiestijve staalconstructie
- energieverbruik 0,98 kW
- kabel 3 m lang
- met spanning 400V/500Hz

- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- gewicht 150 kg

## Technische details

hijswerktuig	heftafel	kleur schaar	capriblauw // RAL5019
heftafeltype	stationaire heftafel	platformtype	gesloten platform
draagvermogen	500 kg	materiaal platform	staal
lengte platform	1200 mm	oppervlak platform	m. poedercoating
breedte platform	800 mm	kleur platform	capriblauw // RAL5019
bouwhoogte	200 mm	lengte	1200 mm
hefhoogte (min.)	200 mm	energieverbruik	0,98 kW
hefhoogte (max.)	800 mm	spanningsverzorging	spanning 400V/500Hz
slagtijd	19 s	kabellengte	3 m
nuttige slag	800 mm	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
bediening heffing	elektrisch	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
scharen uitvoering	enkelvoudige schaar	veiligheidsuitrusting	zeer veilig door dodemansbesturing
materiaal	staal	gewicht	150 kg
oppervlak schaar	m. poedercoating		

## Dit past ook bij ...

149422		tandwieltakel, trekbelasting 3000 kg, hefhoogte 3 m, aantal kettingbundels 1
210799		pallethefwagen, draagvermogen 5000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 210 mm, zwenkwielen met staal-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met staal-banden, breedte x Ø 75 x 80 mm
354036		rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 8400 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 4 stuks, van polyester in grijs
508980		combinatieloopkat, trekbelasting 5000 kg, rolkat, hefhoogte 3 m
670488		hijsband, draagvermogen enkelvoudig direct 5000 kg, nuttige lengte 6 m, van polyester in rood