

aluminium steekwagen

RuXXac Business XL

draagvermogen 125 kg, steekplaat
breedte x diepte 490 x 410 mm, snel
en plaatsbesparend inklapbaar,
wielen met polymeer-banden

Artikelnummer: 998786



Inklapbare steekwagen RuXXac Business XL

Business XL

aluminium steekwagen

- draagvermogen 125 kg
- steekplaat breedte x diepte 490 x 410 mm
- hoogte x breedte 1130 x 490 mm
- snel en plaatsbesparend inklapbaar
- ladingbeveiliging door spanband
- constructie van Aluminium/staal/kunststof
- met neerklapbare beugelgreep
- wielen met polymeer-banden
- wiel Ø 180 mm
- wielnaaf met walslager
- 2 jaar garantie



Technische details

transporttoestel transportwagen

banden polymeer

type kar	zakkensteekwagen	wiel-ø	180 mm
draagvermogen	125 kg	wiellager	walslager
breedte schep	490 mm	veiligheidsgreep	nee
diepte schep	410 mm	hoogte	1130 mm
materiaal	Aluminium/staal/kunststof	in-/uitklaphoogte	730 mm
in-/uitklapbaar	ja	breedte	490 mm
klapfunctie	snel en plaatsbesparend inlapbaar	in-/uitklapbreedte	490 mm
trapslede	nee	garantie	2 jaar
ladingbeveiliging	spanband	gewicht	6,8 kg

Dit past ook bij ...

149740



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten