

Technisches Datenblatt

PROMAT – Kantenschutz, Höhe 14,5 mm PVC weiß-grau, Länge 10 m Breite 10,0 mm

Art.- Nr.: 4577770132

EAN: 4015448690894

Flexibles Kantenschutzprofil zur Verkleidung und Verzierung von Kanten, bestehend aus U- förmigen metallenen Gerüstbau mit PVC- Ummantelung. Bei der Montage wird das Profil von Hand auf die zu umkleidenden Kanten aufgedrückt. Durch die Klemmwirkung der PVC- Lippen des PVC- Mantels und durch die Verzahnung des Stahlgerüstbandes ist sichere Klemmwirkung gegeben. Klebstoffe und besondere Befestiger, sowie zusätzliche Werkzeuge sind nicht erforderlich. Profil ist witterungsbeständig und temperaturfest innerhalb eines Bereiches von – 40°C bis + 90°C.

Technische Daten:

Härte	78 +/-5° Shore A
Farbe	reinweiß
Klemmbereich	1-4mm
Metalleinlage	26x0,5mm (St3 K60 / DIN 1544)
Einsatztemperatur	-25°C - +70°C
UV- Beständigkeit	gut
Beständigkeit gegen-	Alkohole, Ozon, Bewitterung, Laugen, und schwache Säuren, Öl
Unbeständigkeit gegen:	Chlorkohlenwasserstoffe, konzentrierte Säuren, aromatische Kohlenstoffe und Treibstoff
Fertigungstoleranz gem.-	DIN 16941 3B, 4B



Produktaufbau

Profilkörper	PVC Qualität 911V5 ALD
Dichtlippen	PVC Qualität 911V93
Gerüstbau	Stahl 1.0330

"Diese Angaben gibt NORDWEST nach derzeitigem Wissensstand. Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Datenblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch uns. Die Tauglichkeit der Produkte für den endgültigen Einsatzzweck sollten durch Vorversuche beim Anwender überprüft werden. Die angegebenen Werte sind statistische Mittelwerte.

Diese Informationen können jederzeit abgeändert werden, wenn neue Erkenntnisse und Erfahrungen vorliegen. Mit Herausgabe dieses technischen Datenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. "

Stand Juli 2018