

## Treppenkarre

Ausgestattet mit 3-Stern-Satz, Traglast 200 kg, Schaufel Breite x Tiefe 350 x 500 mm, zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Räder mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 272316

### Treppenkarre

- Ausgestattet mit 3-Stern-Satz
- Höhe x Breite x Tiefe 1225 x 510 x 870 mm
- Traglast 200 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 350 x 500 mm
- zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
- Konstruktion aus Stahlrohr
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
- Mit Bügelgriff und ovalen Handgriffen
- Räder mit Vollgummi-Bereifung
- Rad Ø 160 mm
- Sternsatz mit Vollgummi-Bereifung
- 5 Jahre Garantie

### Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung Sternsatz	Vollgummi
Karrentyp	Treppenkarre	Rad-Ø Sternsatz	160 mm
Traglast	200 kg	Sicherheitsgriff	nein
Schaufelbreite	350 mm	Höhe	1225 mm

Schaufeltiefe	500 mm	Breite	510 mm
Sternsatz	3-Stern	Tiefe	870 mm
Material	Stahlrohr	Oberfläche	pulverbeschichtet
klappbar	ja	Farbe	schwarz
Klappfunktion	Schaufel	Garantie	5 Jahre
Bereifung	Vollgummi	Gewicht	18,5 kg
Rad-Ø	160 mm		

## Dazu passt auch ...

149734		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
227893		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 46, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaff
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm