

Stirnrad-Flaschenzug

Zuglast 1500 kg, Standardhub Länge
3 m, Anzahl Kettenstränge 1

Artikelnummer: 907725



Stirnrad-Flaschenzug

Traglast 1500 kg

Stirnrad-Flaschenzug

- Zuglast 1500 kg
- Standardhub Länge 3 m
- Anzahl Kettenstränge 1
- Gehäuse aus Stahl
- Kette galvanisch verzinkt
- Haken aus Stahl
- drehbarer Haken
- Haken mit Blechsicherungskappe
- Bauhöhe 385 mm
- Hubkraft 35 daN
- mit Sicherheitsbremse

Technische Details

| | | | |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| Hebegerät | Hebezeug | Material Gehäuse | Stahl |
| Hebezeugtyp | Flaschenzug | Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Zuglast | 1500 kg | Material Haken | Stahl |
| Standardhub | 3 m | Oberfläche Kette | galvanisch verzinkt |
| Bedienung | Hub manuell | Haken Verarbeitung | geschmiedet |
| Hubkraft | 35 daN | Maß A | 176 mm |

| | | | |
|------------|---------|---------|---------|
| Strangzahl | 1 Stück | Maß B | 151 mm |
| Material | Stahl | Maß C | 38 mm |
| Bauhöhe | 385 mm | Gewicht | 13,2 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|--|
| 907827 | . | Mehrhub für Stirnrad-Flaschenzug, für Mehrhub mit 1500 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
|--------|---|--|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|--|--|
| 142256 |  | Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm |
| 210861 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange |
| 526536 |  | Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung |
| 999337 |  | Alu-Portalkran, Traglast 1000 kg, Seitengestelle klappbar |