



KABELDOOS

## 2K-16-L/w



### 2K-16-L/w

**Kabeldoos**

130 x 85 x 37 mm

Artikelnummer: 34661601

Kabeldoos conform DIN EN 60670 (VDE 0606), 16 invoeringen, 3 bodeminvoeringen, met zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, Gereedschap om de invoeringen te openen is niet nodig, afdichtbereik 2 - 14 mm, met binnenliggende bevestigingsmogelijkheden

wit, zonder klem, voor VDE-goedgekeurde enkelvoudige klemmen



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	130 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen, Membranen uit TPE
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer
materiaal:	Polypropyleen

## Certificaten



## Toebehoren

ZEL 2K-12 - trektoelasting

**KABELDOOS****2K-16-L/w****Andere eigenschappen**

Kabeldoorsnede:	2,5 mm <sup>2</sup>
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	400 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Totaal aantal invoeringen:	19
Beschermingsklasse:	IP55 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Nee
Kleur:	wit
Montage :	Zonder