


# Technisch specificatieblad

Tweelingwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2024136



Met afneembaar deksel van polystyreen, en 2 schroefafdichtingsringen van polyethyleen.



UF Duroplast, Aminoplast type 131.5

Extra productbeschrijving 1 113/3,5 met schroefdraad Pg 13,5, 2 drukschroeven Pg 13,5 voor kabeldiameter 6,5-10,5 mm.

## Stamgegevens

Bestelnr.	2024136
Type	113 PG13.5 LGR
Omschrijving 1	Wartel met twee uitgangen IP54
Dimensie	PG13,5
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Thermoharder, aminoplast type 131.5
Materiaal-afk.	UF
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	5,00 Stuk
Gewicht	3,75 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Tweelingwartel, PG-schroefdraad, lichtgrijs

Artikelnr. 2024136



## Technische gegevens



Uitvoering	recht
Doorbuigbescherming	<input type="checkbox"/>
Afdichtbereik D	6,50 - 10,50 mm
explosie veilig	<input type="checkbox"/>
Wartel voor platte kabel	<input type="checkbox"/>
Voor Ex-zone	zonder
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Schroefdraad	Pg 13,5
Soort schroefdraad	PG
Glasvezelversterkt	<input type="checkbox"/>
Halogenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Meervoudig dichtingsinzetstuk	<input type="checkbox"/>
Met borgmoer	<input type="checkbox"/>
Slagvast	<input type="checkbox"/>
Beschermingsgraad	IP54
Deelbare wartel	<input type="checkbox"/>
Treklastingsmogelijkheid	<input type="checkbox"/>