


# Technisch specificatieblad

## Bedradingskoker, type LK4 40060

Artikelnr. 6178014



Bedradingskoker incl. deksel en bodemperforatie. De nominale maat van de systeemgrootte komt overeen met de binnenmaat van de kanalen. Speciale lengte op aanvraag  
Gelijk met de vloer uitvoeren door uitbreekstukken.




**PVC** Polyvinylchloride

### Stamgegevens

Bestelnr.	6178014
Type	LK4 40060
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Dimensie	40x60x2000
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2 m
Gewicht	57,00 kg/100 m

### Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	60,00 mm
Zijhoogte	40,00 mm
Kanaalhoogte	40,00 mm
Afmetingen BxH	60x40 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Kruipstroomvast	<input checked="" type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	10,00 mm
Sleufbreedte	4,00 mm
zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>