


# Technisch specificatieblad

## C-beugel

Artikelnr. 6363946



C-beugel voor kabeldraagsystemen.



**St** Staal  
**FT** thermisch verzinkt

### Stamgegevens

Bestelnr.	6363946
Type	AHB 400 FT
Omschrijving 1	C-beugel
Omschrijving 2	bandstaal
Dimensie	B400mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	157,00 kg/100 st.

### Technische gegevens

	Breedte	431,00 mm
	Zijhoogte	180,00 mm
	Afmeting B	415,00 mm
	Uitvoering	Ophangbeugel (C-beugel)
	Gootbevestiging	schroefbaar
	F in plafond	0,20 kN
	voor breedte	400,00 - 400,00 mm
	voor draadstang	M10
	voor draadstang metrisch	10
	Geschikt voor goot-/ladderbreedte	400,00 mm
	Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
	Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geschikt voor kabelladder	<input type="checkbox"/>
	Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
	Gatdiameter	11,00 mm

# Technisch specificatieblad

C-beugel

Artikelnr. 6363946



## Technische gegevens

Materiaaldikte	8,00 mm
Verstelbaar	<input type="checkbox"/>