


**Produktbezeichnung** 202-DS5-1330  
**Artikelnummer** 34891  
**Hersteller** ETHERMA



**Produktbeschreibung**

Heizmatte für Dünnbett, 6.7m<sup>2</sup>, 50x1330cm, 1340W, 230V

Die Netzheizmatte DS ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Fußböden, zur Beheizung von Räumen oder zur Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 2.7 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Bodenaufbauhöhe. Die Heizmatte ist selbstklebend und die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung im Fliesenkleberbett und einen nahezu magnetfeldfreien Betrieb. Durch die Nähetechnologie wird ein 100 % zuverlässiger, einfacher Einbau und hohe Stabilität der Heizmatte garantiert. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Netzheizmatten DS mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Nenntemperatur: 90 °C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 2.7 mm, Schutzart: IP X7, Netzrasterung: 12x12 mm, selbstklebend, CE konform, Prüfzeichen: VDE, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA., Standardanschlussleitung: 4 m, 2x1.0(1.5) mm<sup>2</sup> Schutzgeflecht.

**Technische Details**

<b>Ausführung</b>	sonstige	<b>Anschlussspannung</b>	230 2 Volt 30
<b>Mit Trägermatte</b>	✓	<b>Anschlussleistung</b>	1340  Watt 1340
<b>Fixierung des Heizleiters</b>	geklebt	<b>Leistung</b>	200 Watt pro Quadratmeter
<b>Selbstklebend</b>	✓	<b>Heizleiterbelastung</b>	10 Watt pro Meter
<b>Geeignet für Feuchträume</b>	✓	<b>Widerstand</b>	39 Ohm
<b>Geeignet als Freiflächenheizung</b>	✗	<b>Anzahl der Kaltleiter</b>	1
<b>Geeignet als Dachflächenheizung</b>	✗	<b>Länge der Kaltleiter</b>	3000 Millimeter
<b>Mit Regler</b>	✗	<b>Fläche</b>	6,7 Quadratmeter
<b>Mit Raumthermostat</b>	✗	<b>Länge</b>	13300 Millimeter
<b>Mit Bodentempersensur</b>	✗	<b>Breite</b>	500 Millimeter
		<b>Stärke</b>	2,7 Millimeter