

## Orion Wit 1515lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212125  
 EAN: 7021982121258



### Elektrisch

System wattage: 20W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 35, B16: 56, C10: 43, C16: 69

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 1515lm  
 Werkzaamheid: 76 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L70/B10>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Plastic Opal  
 Bundelhoek: 110°  
 UGR: UGR<25

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E  
 BVB: Ja

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal  
 Kleur: Wit  
 Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

### Montage/Aansluiting

Montage: Opbouw, Binnen  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 87  
 Diameter (mm) D: 300  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 1.08 / 0.9

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 310 x 310 x 95

