

**Artikelnummer:** 305132

**Kurzbeschreibung:** Handmatige heftafel met dubbele schaar  
SPS150

**Langbeschrijving:** Handmatige heftafels met dubbele schaar  
SPS: In tegenstelling tot de eenvoudige schaarlifttafels bereiken de dubbele schaarlifttafels een aanzienlijk grotere hefhoogte. De maximale belasting is 350 kg. Met deze uitrusting zijn deze heftafelwagens ideaal voor universeel gebruik in magazijnen, orderverzamelcentra of algemene dagelijkse werkzaamheden.



Alle dubbele schaarheftafels uit de SPS-serie zijn voorzien van een hoogwaardige poedercoating, een robuust stalen frame en stabiele schaararmen.

- Hefhoogte tot 1,3 m.
- robuuste stalen frameconstructie
- stabiele schaarversteving
- hoogwaardige poedercoating
- Kwaliteit hydraulische pomp
- solide voetpomp voor het krachtbesparend tillen van de tafel
- gecontroleerd traploos laten zakken van de tafel aan de hendel
- Parkeerrem op beide wielen
- Polyurethaanrollen voor een bijzonder rustige loop op een effen ondergrond

**Model 150**

- Draagvermogen: 150 kg
- Slagbereik (h): 330 - 1065 mm
- Tafelafmetingen (l/b/h): 740/450/35 mm
- Greephoogte (b): 925 mm
- Slag per pedaalgreep: 50 mm
- Slagen tot max. hoogte (ca.): 15
- Afmetingen: L 920 x B 450 x H 925 mm.
- Eigen gewicht: 67 kg

**Model 350**

- Draagvermogen: 350 kg
- Slagbereik (h): 350 - 1320 mm
- Tafelafmetingen (l/b/h): 900/500/55 mm
- Greephoogte (b): 950 mm
- Slag per pedaalgreep: 30 mm
- Slagen tot max. hoogte (ca.): 45
- Afmetingen: L 1130 x B 500 x H 950 mm.
- Eigen gewicht: 105 kg

