

CRIMP-WERKZEUGE

▶ 3-0601

Crimpzange für Westernstecker HT-2094C

Zangen aus massivem Metall, mit austauschbaren Klingen, Feder und geschlossener Verriegelung, zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen der gängigsten Steckertypen.
Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoffgriff
Ersatzmesser: Art.-Nr. 3-0601-00 (VE6)
Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 320 g



3-0601

▶ 3-0603

Crimpzange für Westernstecker HT-210C

Zangen aus massivem Metall, mit austauschbaren Messern, Feder und geschlossener Verriegelung, zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen der gängigsten Steckertypen. 8P/8C, Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoffgriff
Ersatzmesser: Art.-Nr. 3-0601-00 (VE6)
Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 320 g



3-0603

▶ 3-0605

Kombinations-Modular-Crimpzange

Zangen aus massivem Metall, mit austauschbaren Klingen, Feder und geschlossener Verriegelung, zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen der gängigsten Steckertypen. 6P/6C - 6P/4C - 6P/2C - 8P/8C, Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoffgriff
Ersatzmesser: Art.-Nr. 3-0605-00
Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 320 g



3-0605

▶ 3-0609

Universal Crimpzange

Universal-Crimpzange, patentierte Ausführung, robuste Metallzange, zum Abschneiden, Entmanteln und Crimpen, wechselbare Messer, Feder und Feststellvorrichtung, Ratschenmechanismus.
Für 4P4C - 4P2C - 6P6C/RJ - 12 - 6P4C/RJ - 11 - 8P8C/RJ45 - DEC 6P6C,
Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
Ersatzmesser: Art.-Nr. 3-0609-00
Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 520 g



3-0609

▶ 3-0611

Crimpzange für BNC/TNC Koaxialsteckverbinder

Für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder, mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung, geeignet für Innenkontakte und Außenhülsen.
Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Oberfläche brüniert.
Pressbereich:
Innensechskant für alle Innenkontakte. Crimplänge 2,3 mm Innen-Ø (Zoll 0.068) 1,73 mm.
Kleiner Sechskant für RG 58 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.213) 5,41 mm.
Mittlerer Sechskant für RG 59/62 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.256) 6,50 mm.
Großer Sechskant für RG 6 Crimplänge 10,0 mm Innen-Ø (Zoll 0.319) 8,10 mm.
Ersatzbacken: Art.-Nr. 3-0611-00
Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 520 g



3-0611

▶ 3-0612

Automatische Crimpzange

Für BNC- und TNC-Koaxialsteckverbinder, mit Zwangssperre und automatischer Entriegelung, geeignet für Innenkontakte und Außenhülsen. Ausführung: 0.5 - 1.0 / 1.5 - 2.5 / 4 - 6 mm² (AWG 22 - 18, 16 - 14, 12 - 10) Werkzeugstahl (HRC 54 - 56), Oberfläche brüniert.
Gesamtlänge: 200 mm, Gewicht: 520 g



3-0612

▶ 3-871-6

Presszange 155 mm für Draht 0.25 - 2.5 mm²

Presszange für Aderendhülsen kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzangen, für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,25 - 2,5 mm² Carbonstahl.
Oberfläche matt verchromt, Qualitätsstahl (HRC 54 - 56), Griff tauchisoliert, rutschfest.
Gesamtlänge: 155 mm, Gewicht: 165 g



3-871-6

▶ 3-875-6

Presszange 255 mm für Draht 0.5 - 16.0 mm²

Presszange für Aderendhülsen kombiniert mit Drahtschneider und Abisolierzangen, für verschiedene Drahtstärken, für Aderendhülsen von 0,50 - 16,0 mm² Carbonstahl.
Oberfläche matt verchromt, Qualitätsstahl (HRC 54 - 56), Griff tauchisoliert, rutschfest.
Gesamtlänge: 226 mm, Gewicht: 285 g



3-875-6