

DIGITUS varioFLEX Serie - 800x800 mm (BxT)

DN-19 42U-8/8-V
EAN 4016032371397



42U varioFLEX Netzwerkschrank 2031x800x800 mm, Farbe grau (RAL 7035)

Die neuen varioFLEX Schränke wurden für die Verkabelung und Netzwerkkomponenten design und produziert. Unsere Planer und Designer haben sich zusammengesetzt um eine besondere, niemals zuvor gesehene 19"-Schrankschrankserie zu entwerfen. Durch besondere Optimierungen, bietet Ihnen die varioFLEX Serie maximale Stabilität und Flexibilität für jede Anforderung. Die Fronttür besteht aus einem kompletten Metallrahmen mit 4 mm starkem Hartglas, verstärkt durch Metallhalterungen, welche für extra Stabilität sorgen. Serverschränke sind mit 70% perforierten Türen ausgestattet. Ein spezielles Verschluss-System befindet sich an der Front- sowie an den Rücktüren. Schränke ab 800 mm Breite sind mit einer doppelflügeligen Rücktür ausgestattet. Der Türöffnungswinkel von bis zu 270° ermöglicht jederzeit beste Erreichbarkeit. Alle Seitenteile sind abschließbar und zur einfachen Entfernung mit jeweils zwei Einrasthebeln ausgerüstet. Jeder Schrank beinhaltet galvanisierte 19"-Profile montiert vorne und hinten im Inneren. Diese sind durch Tiefenstreben an jeweils drei Punkten links und rechts mit dem Hauptrahmen verbunden. Sie sind tiefenverstellbar und besitzen eine Markierung der jeweiligen Höheneinheit. Das Dach sowie der Boden sind mit 19"-Blindplatten ausgestattet (4HE + 8HE = insgesamt 12HE nutzbarer Bereich), welche eine beliebige 19"-Installation erlauben und einfach durch andere Accessoires wie z.B. perforierte Blenden, Kabeleingänge, verschließbare Kabeleingänge, etc. auszutauschen sind. Schränke ab 800 mm Breite sind ausgerüstet mit Bürstenleisten links und rechts in der vollen Tiefe auf dem Dach sowie am Boden. Desweiteren sind 800 mm breite Schränke ab 32HE bereits mit vertikalen Kabelführungskanälen versehen, welche, getrennt vom 19"-Profil, speziell an einer Fixierungseinheit am Hauptrahmen installiert sind. Die Hauptrahmen der varioFLEX Schränke besitzen hoch belastbare vertikale Streben. Diese sind extra gebogen und zur Montage von Kabelmanagement Ringen geeignet. Eingespritzte Randverbindungsstücke aus Aluminium verleihen zusätzliche Stabilität.

Die varioFLEX Schrankserie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. Sie bietet maximale Stabilität und Flexibilität.

- Schutzklasse IP20
- Fronttür aus komplettem Metallrahmen mit 4 mm starkem Hartglas
- Spezielles Verschluss-System mit Schwenkhebelgriff an Front- und Rücktüren (vorbereitet zur Aufnahme von Profilhalbzylinder)
- 270° Türöffnungswinkel
- Doppelflügelige Rücktür
- Seitenteile sind abschließ- und abnehmbar

- inkl. 4 Stück Nivellierfüße, welche bereits unter dem Schrank angebracht sind
- 483 mm (19")-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite des Schrankes montiert, galvanisiert
- 483 mm (19")-Profilschienen sind mit dem Hauptrahmen durch Tiefenstreben an jeweils 3 Stellen links und rechts verbunden
- 483 mm (19")-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Vertikale Kabelführungspanel vorne
- Traglast der 483 mm (19")-Profilschienen: 1200 kg
- Verstärkte Hauptrahmenstruktur durch eingespritzte Randverbindungsstücke aus Aluminium
- Hoch belastbare vertikale Streben, extra gebogen und zur Montage von Kabelmanagement Ringen geeignet
- Dach- und Bodenrahmen mit geschlossenem Profilmaterial für maximale Stabilität
- Dach- und Boden mit austauschbaren Blindplatten, erlaubt Montage beliebiger 483 mm (19")-Komponenten
- Diverse Erdungspunkte, Erdungskabel sind steckbar
- Lieferung erfolgt komplett montiert
- Einbautiefe für Komponenten min.-max.: 290-570 mm
- Farbe: grau
- Breite: 800
- Ausführung: mit Festrahmen
- Höhe: 2031
- Tiefe: 800
- RAL-Nummer: 7035
- Anzahl der Türen: 2
- Art der Lüftung: passiv
- Werkstoff: Stahl
- Anzahl der Höheneinheiten (HE): 42
- Mit Sockel: nein
- Schutzart (IP): IP20
- Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet
- Montage-Ebene: vorne und hinten
- Ausführung der Profilschiene: L-förmig
- Mit Dachblech: ja
- Mit Erdung: nein
- Mit Fronttür: ja
- Mit rückseitiger Tür: ja
- Mit Seitenwänden: ja
- Zerlegbar: ja
- Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	131,00	105,00	85,00	208,10	1.857.290,00
Innen-VPE	1	131,00	105,00	85,00	208,10	1.857.290,00
Einzel-VPE	1	131,00	105,00	85,00	208,10	1.857.290,00
Netto einzeln ohne VP	1	127,74	105,00	85,00	208,10	1.857.290,00

Weitere Anwendungsbilder:

