



FZ026NM

Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1250x300mm

Tür, univers, rechts, Media, geschlitzt, RAL 9010, für Schrank IP3X, 1250x300mm
 Tür als Multimediatur mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatur. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss.
 Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.
 Fabrikat : Hager oder gleichwertig
 Artikel : FZ026NM
 gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'
 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	1219 mm
Breite installiertes Produkt	269 mm
Tiefe installiertes Produkt	12 mm
Anzahl Felder	1
Anzahl Reihen	8
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Schutzart	IP3X
Transparenter Deckel/Tür	Nein
Geschlitzt	Ja
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	0
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Kunststoff/Metall
Oberfläche	pulverbeschichtet