

Schlagschrauber 3/8"

2115PTiMAX

Druckluft-Schlagschrauber 3/8 Titanium



Der 2115PTiMAX liefert beste Leistungsergebnisse seiner Klasse mit nur 151mm Länge und einem Gewicht von nur 1,13kg. Diese Größe erlaubt ungehinderten Zugang zu engen Stellen und durch das minimale Gewicht eine reduzierte Ermüdung des Anwenders... und dies stets mit maximaler Leistung.

- Hammergehäuse aus Titan und Kompostgehäuse aus Verbundwerkstoff
- Patentierte Ein-Hand-Umsteuerung für maximale Kontrolle des Werkzeuges.
- Quiet Tool Technologie.
- Stiftsicherung

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	3/8
Max. Drehmoment (Nm)	407
Arbeitsdrehmoment (Nm)	34-312
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4
Drehzahl (1/min)	15000
Gewicht (kg)	1,13
Gesamtlänge (mm)	151
Mindestschlauchweite (mm)	10
Luftverbrauch (l/min)	480
Schlagzahl (1/min)	1500
Steckschlüsselsicherung am Vierkant	Stift
Geräuschpegel (dB(A))	93,2

2115PTiMAX



Druckluft-Schlagschrauber 3/8 Titanium



BLD-2

Federzug 1,0kg min, 2,0kg max,
1600 mm, 0,6kg



38-017

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/8"
Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW
17 mm



38-019

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/8"
Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW
19 mm



38-021

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/8"
Vierkant, 6kant Abtrieb, normal, SW
21 mm



38-019L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/8"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 19
mm



38-021L

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 3/8"
Vierkant, 6kant Abtrieb, lang, SW 21
mm



38-012-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn normal, SW 12
mm



38-013L-D

Kraftsteckschlüssel 3/8" Vierkant,
6kant Abtrieb, dünn lang, SW 13 mm



115-LBK1

Schmiermittel -Kit (Fett, Öl,
Tubenpresse) für IR Komposit-
Schlagschrauber



10P

Motoröl für Ingersoll-Rand
Druckluftwerkzeuge (0,5 l - Flasche)



10Z4

Öl für Druckluftwerkzeuge (0,12l
Flasche) Klasse 1, Nr. 10



115-4T

Fett für alle Schlagschrauber mit
Komposit-Gehäuse