

**fetra**

## **Tischwagen**

### **SUPER-MULTIVARIO**

Traglast 1200 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700  
mm, Etage(n) aus Siebdruckplatte  
mit rutschsicherer Oberfläche,  
Gestell mit schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5007  
Brillantblau, mit Elastik-Bereifung

**Artikelnummer: 118994**



**fetra**  
Transportgeräte



## **fetra Tischwagen SUPER-MULTIVARIO**

### **Traglast 1200 kg**








Tischwagen

- Traglast 1200 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Etage(n) aus Siebdruckplatte mit rutschsicherer Oberfläche
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit Elastik-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	elektrisch leitend	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Schiebebügel	1 Stück
Traglast	1200 kg	klappbar	nein
Ladeflächenlänge	1000 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenbreite	700 mm	Bereifung	Elastik
Etagen Anzahl	3 Stück	Rad-Ø	200 mm
Material Etage(n)	Siebdruckplatte	Radlager	Kugellager
Oberfläche Etage(n)	rutschsicher	Radanordnung	rechteckig
Traglast Etage	500 kg	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Etage(n) Ausführung	wasserfest	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagenausrichtung	gerade	Farbe	brillantblau // RAL5007
Höhe	925 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Garantie	10 Jahre
Euronorm	nein	Gewicht	97 kg
Aufbauten	keine		

## Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158815		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

309745



Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar