

ZARGES

Plattformleiter

ZAP NEO S

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1240 x 400 x 400 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium, Handlauf platzsparend zusammenklappbar

Artikelnummer: 219793



ZARGES Plattformleiter ZAP NEO S

mit klappbarem Handlauf

Plattformleiter

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1240 x 400 x 400 mm
- Aufstieg einseitig
- 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufen Tiefe 80 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,24 m
- aufgestellt Höhe x Breite 2470 mm x 670 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung 3-fach vernietet
- Handlauf platzsparend zusammenklappbar
- Sichere Anwendung durch Handlauf
- Handlauf beidseitig
- rutschsichere Leiterschuhe
- Gewicht 11,3 kg



Technische Details

Steigtechnik	Plattformleiter	Breite	670 mm
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	3-fach vernietet
Nutzung	einseitig	Klappfunktion	Handlauf platzsparend zusammenklappbar
Höhe Podest	1240 mm	Unterbau	rutschsichere Leiterschuhe
Breite Podest	400 mm	fahrbar	nein
Tiefe Podest	400 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	Handlauf
Arbeitshöhe	3,24 m	Spreizsicherung	nein
Stufen Anzahl	4	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Handlauf	beidseitig
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	11,3 kg
Höhe	2470 mm		