

## Heizmantel

Passend für 60-Liter-Fass,  
Außenschicht aus Fiberglas mit  
Silikonbeschichtung in orange,  
Innenschicht aus  
Glasfaserwebstoff, Heizmantel ex-  
geschützt T3, Leistung 275 W,  
Ausgestattet mit analogem  
Temperaturregler



Artikelnummer: 271716

### Heizmantel

- Passend für 60-Liter-Fass
- Außenschicht aus Fiberglas mit Silikonbeschichtung in orange, Innenschicht aus Glasfaserwebstoff
- Heizmantel ex-geschützt T3
- Höhe x Breite x Tiefe 460 x 1250 x 100 mm
- Kabel 5 m lang
- Leistung 275 W
- Temperatur bis 85 °C
- Ausgestattet mit analogem Temperaturregler
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
- Ordnungsgemäß zugelassen nach EU-Richtlinien 2014/34/EU, 2014/30/EU und 2015/863/EU

## Technische Details

Behältertyp	Zubehör	Tiefe	100 mm
für Inhalt	60 l	Kabellänge	5 m

für Fass	60-Liter-Fass	Leistung	275 W
Heizungstyp	ex-geschützt	Temperatur bis	85 °C
Material Außenschicht	Fiberglas silikonbeschichtet	Spannungsversorgung	240 V
Material Innenschicht	Glasseidengewebe	Zubehör Ausstattung	Temperaturregler (analog)
Farbe	orange	IP Schutzart	54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Höhe	460 mm	Zulassung	zugelassen nach EU-Richtlinien 2014/34/EU, 2014/30/EU und 2015/863/EU
Breite	1250 mm	Gewicht	8 kg