




DIN 127 B

Standard withdrawn



BN 672

Split spring lock washers

with flat end

Stainless steel A2 / 1.4310

- ~UNI 1751 B
- ~ČSN 021741
- A2/1.4310: at manufacturer's option

Article#	標	d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ max.	s
1253522	M2	2,1	2,4	4,4	0,5
1253549	M2,5	2,6	2,9	5,1	0,6
1253565	M3	3,1	3,4	6,2	0,8
1253573	M3,5	3,6	3,9	6,7	0,8
1253581	M4	4,1	4,4	7,6	0,9
1253603	M5	5,1	5,4	9,2	1,2
1253611	M6	6,1	6,5	11,8	1,6
1253638	M8	8,1	8,5	14,8	2
1253646	M10	10,2	10,7	18,1	2,2
1253654	M12	12,2	12,7	21,1	2,5
1253662	M14	14,2	14,7	24,1	3
1253670	M16	16,2	17	27,4	3,5
8042993	M18	18,2	19	29,4	3,5
1253689	M20	20,2	21,2	33,6	4
1253697	M24	24,5	25,5	40	5
1253700	M27	27,5	28,5	43	5
1253719	M30	30,5	31,7	48,2	6
5505364	M33	33,5	34,7	55,2	6