

LED Ba15s T15X36 24V AC/DC 1.8W (15W) 140lm 841

Artikelnummer 80100038772

BAI LED Kompakt Ba15s Röhre 15x36mm 24V AC/DC 70mA 0.07A 1.8W 4100K 140lm (15W) 20000h Anzeige- und Signallampe

Kompakte und leistungsstarke LED-Anzeige & Signallampen, um herkömmliche Miniaturlampen zu ersetzen.



Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchtmittel
ETIM Klasse	Anzeige- und Signallampe
Produktname	80100038772
Marke	Bailey
Produktserie	LED Compact
Produkttyp	Tube Ba15d LV

Attribute für Klassifikation

Energieeffizienzklasse	G
Mittlere Nennlebensdauer [h]	20000
Nennstrom [mA]	70
Geeignet für Rundumleuchte	Nein
Geeignet für Anzeigezwecke	Nein
Geeignet für Taschenleuchten	Nein
Gesamtlänge [mm]	36
Durchmesser [mm]	15
Farbtemperatur [K]	4100
Farbe	weiß
Xenon	Nein
Krypton	Nein
Halogen	Nein
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Technologie	LED
Socket	BA15s
Lichtstrom [lm]	140
Lampenspannung [V]	24 - 24
Lampenleistung [W]	1.8 - 1.8

Alternative Artikel



80100034811

LED18 Ba15s 10-30V
DC 2.1W (22W) 220lm
830