

Bei Bestellung
angeben:

A/ST =
mit Wirbellangauge
und Stahlrolle

B/ST =
mit Wirbelgabel
und Stahlrolle



Nr. 601 A



Nr. 601 B

Nr. 601 Hangerblöcke

früher DIN 82221. Eingebaut sind die Seilscheiben Nr. 604 früher DIN 82235 mit selbstschmierender Buchse.
Alle Maße in mm.

Nenngröße	1	2	3	4	5	6	8	10
Rollenaußen-Ø	135	180	220	260	290	330	365	415
Rillengrund-Ø	112	150	180	216	236	270	300	340
für Drahtseil-Ø bis	14	18	22	24	28	32	36	40
Gehäusebreite	150	200	240	290	320	360	400	450
zul. Last am Wirbel in kg	2000	4000	6300	8000	10000	12500	16000	20000
Seilzug in kg	1000	2000	3150	4000	5000	6300	8000	10000
lichte Langaugenmaße	26 x 58	40 x 94	45 x 108	49 x 115	54 x 125	60 x 144	66 x 163	72 x 173
Material-Ø Langauge	18	28	32	35	39	44	49	54
lichte Gabelmaße b x h	26 x 20	35 x 24	45 x 32	49 x 34	58 x 39	64 x 44	70 x 45	74 x 46
Gabelbolzenmitte bis Gabelgrund	31	39	51	56	63	70	75	80
Material-Ø Gabelbolzen	22	30	39	45	48	52	60	68
Achslänge	78	98	107	123	137	144	159	177
Achs-Ø	22	32	40	45	50	55	65	70
Baulänge mit Beschlag	325	430	525	615	687	760	870	940
Gewicht in kg ca.	5,00	13,00	21,00	30,00	35,00	50,00	60,00	100,00