

Artikelnummer: 124410

Kurzbeschreibung: Telescopische platformladder Krause, 6-8 sporten



Langbeschreibung: Telescopische platformladder Krause, in hoogte verstelbaar, naar keuze met 6-8 of 8-10 treden: Deze telescopische platformladder van Krause kan dankzij het uitgekende ClickMatic-systeem snel en eenvoudig op de gewenste werkhoogte worden ingesteld. Het biedt ook een groot werkplatform, dat extra beveiligd wordt door een U-vormige beugel en een barri reketting. Stevige dwarsliggers en gea ntegreerde spannings- en drukbeveiligingen dragen bovendien bij aan de stabiliteit, wielen voor snel en rugvriendelijk transport. We bieden deze krachtige telescopische platformladder met 6-8 of 8-10 sporten.

Meer details:

- In hoogte verstelbaar dankzij ClickMatic systeem
- Met U-vormige veiligheidsbeugel en afsluitketting voor maximale veiligheid
- Groot werkplatform
- Stabiel dankzij stabiele dwarsliggers en gea ntegreerde trek- en compressiesloten
- Met wielen voor eenvoudig en rugvriendelijk transport
- laadvermogen: max. 150 kg
- Variaties: naar keuze met 6-8 of met 8-10 sporten
- Werkhoogte: tot 4100 mm (met 6-8 sporten), tot 4600 mm (met 8-10 sporten)
- Afmetingen van platform: L 450 x B 500 x H 1550-2100 mm (met 6-8 sporten) of H 2100-2600 mm (voor 8-10 sporten)
- Gewicht: 20 kg (voor 6-8 sporten), 23 kg (voor 8-10 sporten)

