

Artikelnummer: 125563

Kurzbeschreibung: Kabelbrug, PVC, 1 kanaal a[~] 40 mm + 2 kanalen a[~] 20 mm, tot 30 t, L 1500 x B 200 x H 60 mm



Langbeschreibung: Kabelbrug, PVC, 1 kanaal a[~] 40 mm + 2 kanalen a[~] 20 mm, tot 30 t, L 1500 x B 200 x H 60 mm: De PVC-kabelbrug maakt een eenvoudige installatie van voedingskabels, slangen en leidingen mogelijk. Hij is uitgerust met drie kanalen (1 x a[~] 40 mm, 2 x a[~] 20 mm) en is bestand tegen belastingen tot 30 ton. Deze praktische kabelbrug maakt het mogelijk om veilig kabels te leggen waar er ook verkeer is met zware motorvoertuigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn op parkeerplaatsen of drukke wegen. Dankzij de PVC-constructie is de kabelbrug uiterst stabiel en bestand tegen belastingen tot 30 ton. Zelfs zware voertuigen kunnen de brug oversteken zonder de kabels of draden eronder te beschadigen. Het is echter niet bedoeld voor gebruik met rupsvoertuigen. Het product is door en door geel gekleurd en is daardoor goed herkenbaar. Dankzij de geprofileerde vloer is het materiaal slipvast en blijft het altijd op zijn plaats. Het inbrengen van slangen met fittingen aan de uiteinden is mogelijk in de langsgroeven. In deze kabelbrug kunnen ook pijpleidingen worden aangelegd.

Meer details:

- Voor het leggen van stroomkabels, slangen en pijpleidingen
- Kabelgoten: 1 x kanaal ca. a[~] 40 mm, 2 x kanaal a[~] ca. a[~] 20 mm.
- Anti-slip, geprofileerde vloer
- Met langsleuven in de lengte
- Niet geschikt voor rupsvoertuigen
- Draagvermogen: 30 t
- Materiaal: PVC (polyvinylchloride)
- Kleur: Geel
- Afmetingen: L 1500 x B 200 x H 60 mm.

