

Artikelnummer: 137460

Kurzbeschreibung: PE-lekbak type WP-PE 4/4, Cap. 4 x 200 l vat, opslag van zuren & logen

Langbeschreibung: PE-lekbak Bauer type WP, Kunststof met rooster, div. afmetingen voor vaten en IBC: Bauer type WP PE opvangbakken zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor het veilig en conform opslaan van 200 l vaten tot 1000 l IBC's. De opvangbakken zijn gemaakt van het robuuste kunststof polyethyleen (PE). Polyethyleen wordt gekenmerkt door zijn bestendigheid tegen zuren, logen en olie en niet-ontvlambare media. In de Schafer Shop ontvangt u een Bauer PE opvangbak in de uitvoering met rooster (PE-pallet) en diverse afmetingen met een opvangbakvolume tussen 200 l en 1000 l. Bij de planning van de opslag van gevaarlijke stoffen heeft u de vrije keuze tussen het opvangen van troggen voor vaten of IBC-tankcontainers, ook grote installatieplaatsen voor maximaal 2 IBC's of gemengde opslag met 200 l vaten. Alle modellen worden geleverd in blauw en zijn uitgerust met vorkheftrucks en heftrucks voor snelle verplaatsingen. Voor PE opvangbakken die zijn gedimensioneerd voor de opslag van IBC's, vindt u praktische opzetbakken als optionele accessoires. Deze vergemakkelijken het veilig bijvullen en vullen van gevaarlijke stoffen direct bij de container. Tijdens het vullen worden per ongeluk lekkende vloeistoffen direct in de opzetbak opgevangen en naar de opvangbak geleid.

Meer details:- Voor de veilige en juiste opslag van 200 l vaten- Gemaakt van robuust polyethyleen- vorkpakken voor vorkheftrucks en pallettrucks-Veiligheidsbakken kunnen worden gestapeldBestandheid tegen zuren, logen, olie en andere niet-ontvlambare media- Algemene bouwvergunning DIBt, Berlijn- In diverse uitvoeringen van klein tot groot met rooster (PE pallet) - Materiaal: PE- Kleur: Blauw- Laadvermogen: tussen 400 kg en 2000 kg- Opslagcapaciteit: van 2 x 200 l vaten tot 8 x 200 l vaten of 2 x 1000 l IBC's- Capaciteit van de opvangbak: tussen 200 l en 1000 l

