

Artikelnummer: 30109

Kurzbeschreibung: Universele legbordstelling, roosterborden, draagvermogen 186 kg, B 1000 mm x D 400 mm

Langbeschreibung: Universele legbordstelling, rooster, draagvermogen 250 kg, B 1000 mm: [ul] Roosterblad: frame van gesealde vierkante buis voor een optimale lastverdeling Belastbaarheid per roosterblad: tot 250 kg bij verdeelde last Legborden verstelbaar in een raster van 62,5 mm, lichtgrijs (RAL 7035) Hoogwaardige epoxyhars-coating 1000 mm breed Verschillende diepten[ul]



[ul]Bestel voor de opslag van kleine onderdelen a.u.b. een hardvezelplaat of een Isoflex-plaat per roosterblad mee!Universele stellingkast, ook met plaatstalen legborden van draagvermogen van 125, 150 en 200 kg bij verdeelde last te combineren. Steunen ook in andere hoogten 2250 en 2500 mm en alternatief in lichtgrijs te bestellen (zie toebehoren)Veiligheidsadvies: Stellingen met hoogte-/diepteverhouding $\hat{\approx} 5 : 1$ tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering).

