

MonoLight LED WL8

- Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer
- Energieeffizient, nur eine Batterie notwendig
- Fest montierter Halter für senkrechte Rohrbefestigung
- Dämmerungsautomatik
- Zur Absicherung im Bereich von Geh- und Radwegen, Fußgängerzonen usw.



Lichtfarbe gelb	Eff. Lichtstärke 4 cd	Blink-/Blitzfrequenz 60 - 70 Bl./Min.	Abmessungen (LxBxH) 130 x 110 x 280 mm
Leuchtmittel 4 LED	Gewicht 0,5 kg ohne Halter 0,6 kg mit Halter		

MonoLight LED WL8

Bestell-Nr.

MonoLight LED WL8, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht horizontal, gelb, ohne Halter	111 606-1
MonoLight LED WL8, Blink-/Dauerlicht, Rundumlicht horizontal, gelb, mit Halter	111 606-51

Zubehör und Ersatzteile

Bestell-Nr.

Halter zur Befestigung von MonoLight und BakoLight (Masthalter)	070 877
NiKo-Schlüssel	070 090-1
NiKo-Halter zur Befestigung der MonoLight an Absperrschranken	365 519
Halter zur Befestigung der MonoLight auf Leitkegeln	292 032-3



MonoLight mit Masthalter



Batteriewechsel



NiKo-Schlüssel

Betriebszeit mit einer Batterieausstattung

mit Batterie Premium 800

Dauerlicht 210 Std.
Blinklicht 700 Std.

mit Batterie Konstant 45

Dauerlicht 820 Std.
Blinklicht 2450 Std.



Verpackungseinheit

15 St. in einem Karton / 360 St. auf einer Palette
auch in anderen Stückzahlen lieferbar



Weitere Informationen

NIS-01914
Eingabe auf nissen-germany.com

Prüfnummer
V3-003-2016