

Abbildung kann abweichen

Art.-Nr.: 50137270
KD S-M30-30A-V1-100
Anschlussleitung

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Anschluss	
Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Polzahl	30 -polig
Ausführung	axial
Anschluss 2	
Art des Anschlusses	offenes Ende
Leitungseigenschaften	
Anzahl Adern	30 St.
Farbe Mantel	schwarz
Geschirmt	Ja
Leitungsausführung	Anschlussleitung (einseitig offen)
Leitungsdurchmesser (außen)	9 mm
Leitungslänge	10.000 mm
Werkstoff Mantel	PVC
Schleppkettentauglichkeit	Nein


Zertifizierungen	
Zulassungen	RoHS

Klassifikation	
Zolltarifnummer	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker
Gewindegröße	M30
Typ	female
Polzahl	30 -polig
Ausführung	axial
Steckergehäuse	Schirm

Pin	Adernfarbe
1	weiß
2	braun
3	grün
4	grau
5	rosa
6	rot
7	gelb
8	schwarz
9	violett
10	grau rosa
11	blau rot
12	grün weiß
13	braun grün
14	gelb weiß
15	braun gelb
16	grau weiß
17	braun grau
18	rosa weiß
19	braun rosa
20	blau weiß
21	blau braun
22	rot weiß
23	braun rot
24	schwarz weiß
25	braun schwarz
26	gelb grau
27	grün rosa
28	-
29	blau
30	grau grün



Anschluss 2	
Art des Anschlusses	offenes Ende