



Beschreibung:

Trichter aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE), naturfarben

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- mit Aufhängeöse und Entlüftungsrippen am Trichterende
- lebensmittelgeeignet, temperaturbeständig: -20°C bis +70°C und Bisphenol A (BPA) frei
- w = Ø der Trichteröffnung = 60 mm
- e = Ø des Einfüllstutzens = 8 mm
- Fassungsvermögen 36 ml

Informationen:

Artikel

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 950200 |
| GTIN | 4007228701272 |
| Zolltarif | 39241000 |
| Verpackungseinheit (VE) | 12 |

| | |
|----------------|---------------------|
| Farbe | natur |
| Volumen in L | 0,036 |
| Gewicht (kg) | 0,01 |
| T x B x H (mm) | 60 x 60 x 80 |

Umverpackung

| | |
|-----------------|------------------------|
| Inhalt in Stück | 12 |
| T x B x H (mm) | 381 x 221 x 214 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Bruttogewicht VE (kg) | 0,12 |
|-----------------------|-------------|

Palette

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Anzahl an Kartons | 90 |
| Anzahl an Lagen | 9 |
| T x B x H (m) | 1,2 x 0,8 x 2,076 |

| | |
|------------------|--------------|
| Kartons pro Lage | 10 |
| Gewicht (kg) | 128,0 |