

**fetra**

## Bordwandwagen

### MULTIVARIO

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, Plattform aus Holz, Aufbau 4 Bordwände (Vollwand), Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 118762

## fetra Bordwandwagen MULTIVARIO

### Traglast 600 kg

Bordwandwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Plattform aus Holz
- Aufbau 4 Bordwände (Vollwand)
- Wände herausnehmbar
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit TPE-Bereifung
- Feststeller gemäß EN 1757-3

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Plattformwagentyp	Bordwandwagen	Bereifung	TPE
Traglast	500 kg	Radlager	Rillenkugellager

Ladeflächenlänge	1000 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	600 mm	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Holz	Höhe	990 mm
Aufbauten	4 Bordwände (Vollwand)	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Aufbauten Funktion	Wände herausnehmbar	Farbe	brillantblau // RAL5007
Höhe Aufbauten	250 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Wand Funktion	herausnehmbar	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Material	Stahl	Gewicht	36 kg
Material Verarbeitung	verschweißt		

## Zubehör

119194		Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119477		Ladefläche für Transportwagen, aus Sperrholz, für Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm, wasserfest und rutschsicher, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
147905		Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158760		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
158814		Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158816		Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm
225619		Papierrollenhalter für Transportwagen, Breite x Tiefe 600 x 240 mm, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309745		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar