

Rollcart Beistellwagen

Traglast 200 kg, mit 3 Etage(n),
neigbar, Ladefläche Länge x Breite
620 x 410 mm, Etage(n) aus Holz,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158164



Rollcart Beistellwagen

Traglast 200 kg

Beistellwagen

- Traglast 200 kg
- mit 3 Etage(n), neigbar
- Ladefläche Länge x Breite 620 x 410 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahl/Holzkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Gehäuse aus Stahl
- Radanordnung rechteckig
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Beistellwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	620 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	410 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Etagenausrichtung	neigbar	Radlager	Rillenkugellager
Etage Anzahl	3 Stück	Material Gehäuse	Stahl
Traglast	200 kg	Schiebebügel	1 Stück
Material Etage(n)	Holz	klappbar	nein
Etage(n) Ausstattung	Stahlrahmen	Radanordnung	rechteckig
Material	Stahl/Holz	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	950 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	410 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Euronorm	ja	Gewicht	34 kg

Zubehör

158392		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158393		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158394		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 220 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158395		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 270 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158396		Euronorm-Kasten, Höhe x Länge x Breite 420 x 600 x 400 mm, Aus Polyethylen/Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
158407		4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 0 - 600 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar