

## Hinweisschild für Einfahrten, Einfahrt freihalten

- Material: Alu, geprägt und einbrennlackiert



Modellbeispiel: Hinweisschild Einfahrt freihalten (Art. 11.5227)

### Ausführung: Maße (BxH)

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
------------	-------------	-------------

	11.5227	250 x 150 mm
	11.5228	300 x 200 mm
	11.5225	330 x 170 mm
	11.5226	330 x 250 mm

Legende: 24 - 72 Stunden 3 - 6 Tage 1 - 3 Wochen 3 - 5 Wochen 5 - 8 Wochen

### Zu diesem Artikel empfehlen wir folgendes Zubehör:



#### Unterteil der Bodenhülse aus Grauguss

Länge: 350mm



#### Rohrschelle aus verzinktem Stahl für Flach-VZ, Pfosten Ø 42-108 mm, Lochabstand 70-900 mm

Material: Stahl, feuerverzinkt  
geeignet für gelochte Verkehrszeichen  
inkl. verzinkten Schrauben und Muttern



#### TL Fußplatte nach K1, ca. 28 kg

Material: Recycling-Material  
Maße (LxBxH): 800 x 400 x 120 mm  
Gewicht: ca. 28 kg



#### Schaftrohr nach TL aus Stahl, Vierkantrohr 40 x 40 mm

Material: Stahl, verzinkt  
Vierkantrohrbreite: 40 mm  
Vierkantrohrtiefe: 40 mm



**Schilderklemme aus Kunststoff, für Vierkantrohr 40 x 40 mm und Rundrohr Ø 42 mm, versch. Farben**

Material: Kunststoff  
für Vierkantrohre 40 x 40 mm und Rundrohre Ø 42 mm




**Schilderklemme aus Stahl für Vierkantrohr 40 x 40 mm und Rundrohr Ø 42 mm**

Material: Stahl, feuerverzinkt  
für Vierkantrohre 40 x 40 mm und Rundrohre Ø 42 mm



**Schilderklemme mit angeschweißten Haken, für Vierkantrohr 40 x 40 mm und Rundrohr Ø 42 mm**

Material: verzinkt  
für Vierkantrohre 40 x 40 mm und Rundrohre Ø 42 mm



**Ketten aus Stahl zur Befestigung von Schildern, Meterware**

Meterware, Preis pro Meter



**Saugnapfe für Schilder, mit Schraube und Rändelmutter oder Klebefläche, VPE 2 Stk.**

transparent  
Verpackungseinheit (VPE): 2 Stück



**Doppelseitige Klebepads, verschiedene Modelle**

Stärke: 1 mm  
temperaturbeständig bis 90° C  
für den Außeneinsatz geeignet



**Klebepad, Kreis, Ø 50 mm aus synthetischem Kautschuk**

Material: Kautschuk, synthetisch  
Maße Ø: 50 mm  
Stärke: 1 mm



**Schaumstoffklebeband auf Rolle (Länge 10 m)**

Material: Polyethylen (PE)  
Stärke: 1 mm  
Länge: 10 m auf Rolle




**Befestigungssystem -3M Scotchmate-, Haken- und Schlaufenband, wiederablösbar, in Spenderbox**

Anzahl: 2  
Länge: 5 m  
Breite: 25,4 mm




**Schraubenset für Kunststoff- und Metallschilder, zur Wandmontage, VPE 5 Stk.**

Montage: zur Wandmontage



**Deckenschraubhaken zur Schildermontage, gewunden**

Material: Stahl



**Rakel aus Kunststoff, 100 x 75 mm, wahlweise mit Filzkante**

Material: Polyethylen  
Maße (BxH): 100 x 75 mm  
mit Zentimetermaß



**Etikettenentferner Kleb-Ex, Spraydose, Inhalt 400 ml**

Form: Spraydose  
Inhalt: 400 ml  
geeignet für Haftetiketten aus Papier



**Etikettenschaber aus Kunststoff, TÜV geprüft, verschiedene Ausführungen**

Material: Kunststoff  
TÜV-geprüft