

**Artikelnummer:** 137460

**Kurzbeschreibung:** PE-Auffangwanne Typ WP-PE 4/4, Kap. 4x200L Fass Lagerung von Säuren & Laugen

**Langbeschreibung:** PE-Auffangwanne Bauer Typ WP, Kunstst., m. Gitterrost, div. Größen für Fässer u. IBC: PE-Auffangwannen Typ WP von Bauer sind in verschiedenen Ausführungen zur sicheren und vorschriftsmässigen Lagerung von 200 l-Fässern bis 1000 l-IBC konstruiert. Die Auffangwannen sind aus dem robusten Kunststoff Polyethylen (PE) gefertigt. Polyethylen zeichnet sich durch seine Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie nicht entzündliche Medien aus. Sie erhalten eine Bauer PE-Auffangwanne im Schäfer Shop in Ausführungen mit Gitterrost (PE-Palette) und unterschiedlichen Größen mit einem Auffangvolumen zwischen 200 l bis 1000 l. Sie haben in Ihrer Gefahrstofflager-Planung freie Auswahlmöglichkeiten zwischen Auffangwannen für Fässer oder IBC Tankcontainer, auch entsprechend grossen Aufstellflächen für bis zu 2 IBC oder Mischlagerungen mit 200-l-Fässern. Alle Ausführungen werden in der Farbe Blau geliefert und verfügen über Einfahrtaschen für Gabelstapler und Hubwagen zum schnellen Versetzen. Für PE-Auffangwannen, die für die Lagerung von IBC dimensioniert sind, finden Sie als optionales Zubehör praktische Vorsatzbehälter. Diese erleichtern Ihnen das sichere Um- und Abfüllen von Gefahrstoffen direkt am Gebinde. Beim Befüllen versehentlich auslaufende Flüssigkeiten werden direkt im Vorsatzbehälter aufgefangen und in die Auffangwanne geleitet. Weitere Details: Für die sichere und vorschriftsmässige Lagerung von 200 l-Fässern Aus robustem Polyethylen gefertigt Einfahrtaschen für Gabelstapler und Hubwagen Auffangwannen sind stapelbar Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und weitere, nicht entzündliche Medien Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin In verschiedenen Ausführungen von klein bis gross mit Gitterrost (PE-Palette) Material: PE Farbe: Blau Tragfähigkeit: zwischen 400 kg und 2000 kg Lagerkapazität: von 2 x 200 l-Fass bis zu 8 x 200 l-Fass oder 2 x 1000 l- IBC Auffangvolumen: zwischen 200 l und 1000 l



**EAN/GTIN:** 4052462048751