

Artikelnummer: 138296

Kurzbeschreibung: Transportroller, geschlossen, L 415 x B 615 x H 175 mm, Traglast 300 kg, 4 Lenkrollen, rot

Langbeschreibung: Transportroller, geschlossen, L 415 x B 615 x H 175 mm, Traglast 300 kg, 4 Lenkrollen, blau o. rot: Dieser aus robustem Polypropylen hergestellte Transportroller besitzt eine geschlossene Ausführung der Ladefläche und ist mit einem umlaufenden Rand versehen. Dieser sorgt für ein zusätzliches Maß an Transportsicherheit und Stabilität, die Aufkantung der Ecken beträgt 25 mm. Dank der 4 Rückenlochenkrollen ist der Transportroller zudem ausgesprochen standortflexibel einsetzbar. Seine



Traglast beträgt bis zu 300 kg, die Abmessungen sind ideal für die Aufnahme einer Euronormbox der Größe 400 x 600 mm. Bei uns erhalten Sie auf diesen wahlweise in blauer oder roter Farbgebung gehaltenen Transportroller 3 Jahre Garantie. Auf Anfrage ist er auch mit anderen Rollentypen, wie z.B. Bockrollen oder Lenkrollen mit Feststeller verfügbar. Weitere Details: Transportroller in geschlossener Ausführung aus hochwertigem Polypropylen Geeignet für 1 Stück Euronormbox in den Maßen 400 x 600 mm Aufkantung der Ecken 25 mm Mit 4 Rückenlochenkrollen aus PP/TPE grau, jeweils 100 mm Montage der Rollen mit Rückenloch / 1 Schraube Auf Anfrage auch mit anderen Rollentypen wie Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller oder PP natur erhältlich Tragfähigkeit: bis zu 300 kg Farbe: wahlweise blau oder rot Außenmaße: jeweils L 415 x B 615 x H 175 mm Gewicht: jeweils 4,1 kg Garantie: jeweils 3 Jahre

EAN/GTIN: 4260507757791