

Moeren voor T-sleuf · DIN 508

23010.0225



Productbeschrijving

Deze moeren voor T-sleuven (gleufmoeren) zijn vervaardigd volgens DIN 508. Het assortiment is uitgebreid met andere afmetingen die niet in DIN zijn opgenomen.

Materiaal

- temperstaal, veredeld, kwaliteit 10, gezwart

Montage


De moer voor T-gleuven is alleen vol belastbaar wanneer de volledige draad wordt benut.

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Tekening




Bestelinformatie

Nominale gleufmaat [mm]	Afmetingen					voor T-sleuven DIN 650 [mm]	Testkracht vlg. DIN 508 F min. [kN]	[g]	Artikelnr. ¹⁾
	d	a	e	h	k				
22	M12	21,6	35	28	14	22	67	189	23010.0225

¹⁾ Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."